

2471UAP100P50

EAN 4031582301472

Zwenkwiel met fixeermogelijkheid, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op precisiekogellagers , ,

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product


Technische gegevens

Wieldiameter	100 mm
Wielbreedte	32 mm
Plaatafmeting	77 x 67 mm
Boutgatafstand	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Bevestigingsgat	8,5 mm
Uitlading	43.5 mm
Uitzwenking - Ø	262 mm
Bouwhoogte	135 mm
Temperatuur	- 40 / + 80 °C
Standaard	EN 12530
Eigen gewicht	0.85 kg
Zwenkradius	131 mm
Hardheid van de band	Shore D 40
Dyn. draagvermogen	100 kg
Statisch draagvermogen	200 kg


Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

Afmetingen



Structuur en montage





BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

2471UAP100P50

EAN 4031582301472

Structuur en montage

