

AGILA

2477DIK075P30-11

EAN 4031582050288

Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Trou central. Corps de roue acier embouti, Bandage: caoutchouc semi-élastique non tachant, avec pare-fils, roulement sur cône à billes. Les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de dimensions différentes.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	75 mm
Largeur de roue	25 mm
Largeur de la roulette	43 mm
Trou central	11 mm
Diamètre du dôme	43 mm
Déport	24 mm
Diamètre d'encombrement	160 mm
Hauteur	100 mm
Résistance à la température	- 20 / + 85 °C
Norme	EN 12530
Poids	0.418 kg
Rayon d'encombrement	80 mm
Dureté du bandage	Shore A 80
Capacité de charge dynamique	55 kg
Capacité de charge statique	110 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Dimensions



Construction et montage

