

AGILA

2477DIK125R47-27-30

EAN 4031582326123

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero zincado, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, eje de rueda atornillado, expansivo (cuadrado). Núcleo de rueda de chapa de acero, zincado cromado, bandaje de goma gris, no deja huella, cojinete de bolas con doble cono. Por favor, indique el diámetro interior del tubo requerido cuando haga su pedido.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original


Datos técnicos

Diámetro de la rueda	125 mm
Ancho de la rueda	32 mm
Ancho de rueda	60 mm
Diámetro del expansivo	27 - 30 mm
Diámetro de dome	60 mm
Desplazamiento	41 mm
Interferencia de giro	262 mm
Altura total	162.5 mm
Temperatura	- 10 / + 40 °C
Norma	EN 12530
Peso de la rueda	1.36 kg
Radio giratorio	131 mm
Dureza del bandaje	Shore A 80
Capacidad de carga	100 kg
Capacidad de carga estática	200 kg

Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

Dimensiones



Estructura y montaje

