

AGILA

2477PJO100R05-28

EAN 4031582301991

配有全锁定、末端脚轮的旋转脚轮，，压制钢制轮架，电镀镀铬，双滚珠轴承旋转头，螺帽轮轴，实心插销安装装置。聚丙烯制轮心，轮面:TENTEpren(热塑橡胶),灰色无压痕,滑动轴承



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product


技术数据

轮子直径	100 毫米
车轮宽度	32 毫米
螺栓-直径	28 毫米
螺栓长度	45 毫米
偏移量	43.5 毫米
旋转阻止	262 毫米
总高度	138 毫米
温度	- 20 / + 60 摄氏度
标准	EN 12530
重量	0.982 公斤
旋转半径	131 毫米
轮面硬度	支杆 A 87
动(力)载重量	80 公斤
静载重量	160 公斤

Dimensions



Structure & Mounting



Advantages at a glance

滚动阻力	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
磨损	● ● ● ○ ○
防锈	● ● ● ○ ○