

AGILA TWIN

2970DIK050P30-11

EAN 4031582302646

Otočné kolečko, Vidlice kolečka vyrobená z ocelového výlisku, pozinkovaná, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou, otvor pro čep. Střed kolečka vyroben z ocelového výlisku, Běhoun: guma, šedá neznačující, protivláknové kryty, kuželové ložisko

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


Technické údaje

Průměr kolečka	50 mm
Šířka kola	19 mm
Šířka kolečka	53 mm
Středová díra	11 mm
Hlava kolečka-Ø	53 mm
Vyosení	25 mm
Přesah kolečka	106 mm
Stavební výška	69 mm
Teplota	- 20 / + 85 °C
Standard	EN 12530
Hmotnost	0.311 kg
Poloměr otáčení	53 mm
Tvrdost běhounu	Shore A 80
Dynamická nosnost	60 kg
Statická nosnost	120 kg

Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

