

STORA

2875ZHP125P30-11 LEFT

EAN 4031582365344

, 压制钢制轮架, 电镀镀铬, 双滚珠轴承旋转头, 螺帽轮轴.

专为以下地垫设计:

轨宽: 大约: 2.75毫米,

槽宽: 大约: 5.7 毫米,

槽深: > 10 毫米



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

技术数据

轮子直径	125 毫米
车轮宽度	32 毫米
中心孔	11 毫米
偏移量	40 毫米
旋转阻止	205 毫米
总高度	153 毫米
温度	- 20 / + 60 摄氏度
标准	EN 12530
重量	0.886 公斤
旋转半径	102.5 毫米
动(力)载重量	100 公斤
静载重量	200 公斤

Structure & Mounting



Advantages at a glance

滚动阻力	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
磨损	● ● ● ● ○
防锈	● ● ● ○ ○

STORA

2875ZHP125P30-11 LEFT

EAN 4031582365344



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

