

AGILA TWIN

2970DIK050P30-11

EAN 4031582302646

Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Anschraubloch. Radkörper aus Stahlblech, Lauffläche aus Vollgummi, spurlos, mit Fadenschutz, Konuskugellager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Abbildung kann vom Original abweichen


Technische Daten

Rad-Ø	50 mm
Radbreite	19 mm
Rollenbreite	53 mm
Rückenloch	11 mm
Dom-Ø	53 mm
Ausladung	25 mm
Störkreis-Ø	106 mm
Bauhöhe	69 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 85 °C
Norm	EN 12530
Eigengewicht	0.311 kg
Störkreisradius	53 mm
Härte der Lauffläche	Shore A 80
Tragfähigkeit	60 kg
Tragfähigkeit (statisch)	120 kg

Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

Abmessungen



Aufbau & Befestigung

