

INTEGRAL TWIN

2940UAP150R05-28

EAN 4031582302509

Zestaw obrotowy, Rama nośna wykonana z prasowanej stali, precyzyjne łożysko kulkowe obrotnicy, obudowa z pokryciem syntetycznym, trzpień mocujący. Piasta z poliamidu, przewodząca, bieźnia z wtryskiwanego poliuretanu, z osłonkami. Precyzyjne łożysko kulkowe, uszczelnione. Wskazówka: Produkt z certyfikatem TÜV Süd.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.


Dane techniczne

Koło- \emptyset	150 mm
Szerokość koła	15 mm
Szerokość zestawu	75 mm
Trzpień- \emptyset	28 mm
Długość trzpienia	45 mm
Średnica główki widelca- \emptyset	70 mm
Wysięg	45 mm
Zasięg działania koła- \emptyset	248 mm
Wysokość zabudowy	175 mm
Zakres temperatury	- 25 / - 25 °C
Standard	EN 12531
Masa	1.003 kg
Promień działania koła	124 mm
Twardość bieźni	Shore D 42
Nośność dynamiczna	150 kg
Nośność statyczna	450 kg


Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ● ●
Hałas związany z ruchem	● ● ● ○ ○
Ścieranie	● ● ● ● ○
Ochrona przed rdzą	● ● ● ○ ○

Wymiary



Mocowanie



INTEGRAL TWIN

2940UAP150R05-28

EAN 4031582302509



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Mocowanie

