

INTEGRAL TWIN

2944UAP100R26-28S45 4xM8

EAN 4031582302523

Zwenkwiel met dubbele rem of fixeermogelijkheid, frame van geperst staal, huis van hoogwaardig kunststof, precisiekogellager in het zwenklager, stift met schakelnok voor profielstangen. Wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op precisiekogellagers

Tip: TÜV Süd gecertificeerd product.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	100 mm
Wielbreedte	15 mm
Wielbreedte	63 mm
Stift-Ø	28 mm
Stiftlengte	96 mm
DOM-Ø	61.5 mm
Uitlading	31 mm
Uitzwenking - Ø	170 mm
Bouwhoogte	129 mm
Temperatuur	- 25 / - 25 °C
Standaard	EN 12531
Eigen gewicht	1.042 kg
Zwenkradius	85 mm
Hardheid van de band	Shore D 42
Dyn. draagvermogen	125 kg
Statisch draagvermogen	375 kg

Afmetingen



Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ● ●
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

INTEGRAL TWIN

2944UAP100R26-28S45 4xM8

EAN 4031582302523



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

