

AGILA TWIN

2970DIK050P30-11

EAN 4031582302646

Поворотный ролик, кронштейн из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, двойной шарикоподшипник в поворотном узле, ось колеса на болту, отверстие под болт. Центр колеса из прессованной стали, Протектор: литая резина, серая не оставляющая следов, с защитными колпаками, конусный шарикоподшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технические характеристики

Диаметр колеса	50 мм
Ширина колеса	19 мм
Ширина ролика	53 мм
Центр.отверстие	11 мм
Диаметр шейки - Ø	53 мм
Смещение	25 мм
Область поворота - Ø	106 мм
Общая высота	69 мм
Температура	- 20 / + 85 °C
Стандарт	EN 12530
Вес	0.311 кг
Радиус поворота	53 мм
Твердость протектора	твердость по Шору А 80
Допустимая динамическая нагрузка	60 кг
Допустимая статическая нагрузка	120 кг

Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

