

# AGILA TWIN

2970DIK050P40

EAN 4031582302653

Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Stahlblech, Lauffläche aus Vollgummi, spurlos, mit Fadenschutz, Konuskugellager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Abbildung kann vom Original abweichen


## Technische Daten

Rad-Ø	50 mm
Radbreite	19 mm
Rollenbreite	53 mm
Plattenabmessung	60 x 60 mm
Plattenlochabstand	48/38 x 48/38 mm
Plattenloch	6,3 mm
Dom-Ø	53 mm
Ausladung	25 mm
Störkreis-Ø	106 mm
Bauhöhe	69 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 85 °C
Norm	EN 12530
Eigengewicht	0.344 kg
Störkreisradius	53 mm
Härte der Lauffläche	Shore A 80
Tragfähigkeit	60 kg
Tragfähigkeit (statisch)	120 kg

## Abmessungen



## Aufbau & Befestigung



## Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

# AGILA TWIN

2970DIK050P40

EAN 4031582302653



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Aufbau & Befestigung

