

INTEGRAL TWIN

2946UAP125R26-28S45 RAL9002 4xM8

EAN 4031582302608

Roda giratória com travão central total, Estrutura de aço prensado, rolamento de esferas com precisão, suporte com cobertura sintética, Espiga com furo para barras perfiladas hexagonais. Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas

Sugestão: Produto certificado segundo TÜV Süd

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Dados técnicos

Diâmetro da roda	125 mm
Largura da roda	12 mm
Largura da roda	63 mm
Diâmetro da cavilha	28 mm
Altura do furo	96 mm
Diâmetro de dome	61.5 mm
Desvio em relação ao eixo	37.5 mm
Diâmetro raio giratório	206 mm
Altura total	150 mm
Temperatura	- 25 / - 25 °C
Norma	EN 12531
Peso da roda	1.03 kg
Raio giratório	103 mm
Dureza da superfície de rodagem	Shore D 42
Capacidade de carga	125 kg
Cap. de carga estática	375 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ● ●
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○

INTEGRAL TWIN

2946UAP125R26-28S45 RAL9002 4xM8

EAN 4031582302608



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

