

AGILA TWIN

2970DIK050P40

EAN 4031582302653

Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van geperst staalplaat, met grijze niet-strepende rubberband, wielnaaf op konuskogellager, met afdekkappen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product


Technische gegevens

Wieldiameter	50 mm
Wielbreedte	19 mm
Wielbreedte	53 mm
Plaatafmeting	60 x 60 mm
Boutgatafstand	48/38 x 48/38 mm
Bevestigingsgat	6,3 mm
DOM-Ø	53 mm
Uitlading	25 mm
Uitzwenking - Ø	106 mm
Bouwhoogte	69 mm
Temperatuur	- 20 / + 85 °C
Standaard	EN 12530
Eigen gewicht	0.344 kg
Zwenkradius	53 mm
Hardheid van de band	Shore A 80
Dyn. draagvermogen	60 kg
Statisch draagvermogen	120 kg


Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

Afmetingen



Structuur en montage



AGILA TWIN

2970DIK050P40

EAN 4031582302653



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

