

AGILA TWIN

2970DIK075P50

EAN 4031582302677

회전 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 너트가 있는 휠 축, 플레이트. 프레스 강으로 만든 휠 중심, 트레드: 솔리드 고무, 회색 노마킹, 쓰레드가드 사용, 원추형 볼 베어링



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


기술 데이터

휠 직경	75 mm
휠 폭	25 mm
캐스터 너비	71 mm
플레이트 크기	77 x 67 mm
플레이트 홀 센터	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
플레이트 홀	8,5 mm
덤-Ø	65 mm
오프셋	31.4 mm
회전간섭	145 mm
총 높이	102 mm
온도	- 20 / + 85 °C
표준	EN 12530
무게	0.87 kg
회전 반경	72.5 mm
트레드 경도	Shore A 80
동하중	100 kg
정지하중	200 kg


Advantages at a glance

롤 저항성	● ● ● ○ ○
이동 소음	● ● ● ○ ○
마찰	● ● ● ○ ○
부식 방지	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



AGILA TWIN

2970DIK075P50

EAN 4031582302677



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

