

INTEGRAL TWIN

2946UAP150R36-32S30 4xM6

EAN 4031582302639

Ruota girevole con freno centrale, Supporto in lamiera di acciaio stampata, girevole su cuscinetto a sfere di precisione, con cover in materiale sintetico, Perno per freno centrale, corto. Centro della ruota in poliammide.

Fascia: poliuretano termoplastico, mozzo su cuscinetti a sfere di precisione

Nota: Prodotto certificato TÜV Sud.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


Informazioni Tecniche

Diametro ruota	150 mm
Larghezza della ruota	15 mm
Larghezza ruota	75 mm
Perno-Ø	32 mm
Lunghezza del perno	51 mm
Dome-Ø	70 mm
Disassamento	45 mm
Ingombro piroettamento	248 mm
Altezza utile	175 mm
Temperatura	- 25 / - 25 °C
Norma	EN 12531
Peso	1.421 kg
Raggio ingombro piroettamento	124 mm
Durezza della fascia	Shore D 42
Portata	150 kg
Portata statica	450 kg

Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ● ●
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

Dimensioni



INTEGRAL TWIN

2946UAP150R36-32S30 4xM6

EAN 4031582302639



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struttura e montaggio

