

AGILA TWIN

2970DIK050P40

EAN 4031582302653

Поворотний ролик, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, кріплення пластини. Центр колеса зі штампованої сталі, протектор: тверда гума, сірий без маркування, з нарізними пристроями захисту, конічний шарикопідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	50 MM
Ширина колеса	19 MM
ширина ролика	53 MM
розмір пластини	60 x 60 MM
Центри отворів диску	48/38 x 48/38 MM
Отвір диску	6,3 MM
Купол діаметром	53 MM
зсув	25 MM
Зчеплення шарніру	106 MM
Загальна висота	69 MM
Температура	- 20 / + 85 °C
Стандарт	EN 12530
Вага	0.344 кг
радіус повороту	53 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором А 80
Вантажопідйомність	60 кг
допустиме навантаження (статичне)	120 кг


Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



AGILA TWIN

2970DIK050P40

EAN 4031582302653



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

