

AGILA TWIN

2970DIK075P30-10

EAN 4031582302660

Поворотний ролик, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, Отвір для болту. Центр колеса зі штампованої сталі, протектор: тверда гума, сірий без маркування, з нарізними пристроями захисту, конічний шарикопідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	75 MM
Ширина колеса	25 MM
ширина ролика	71 MM
Центровий отвір	10,3 MM
Купол діаметром	65 MM
зсув	31.4 MM
Зчеплення шарніру	145 MM
Загальна висота	99 MM
Температура	- 20 / + 85 °C
Стандарт	EN 12530
Вага	0.755 кг
радіус повороту	72.5 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором A 80
Вантажопідйомність	100 кг
допустиме навантаження (статичне)	200 кг

Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

