

# AGILA TWIN

2970DIK075P50

EAN 4031582302677

Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van geperst staalplaat, met grijze niet-strepende rubberband, wielnaaf op konuskogellager, met afdekkappen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product


## Technische gegevens

Wieldiameter	75 mm
Wielbreedte	25 mm
Wielbreedte	71 mm
Plaatafmeting	77 x 67 mm
Boutgatafstand	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Bevestigingsgat	8,5 mm
DOM-Ø	65 mm
Uitlading	31.4 mm
Uitzwenking - Ø	145 mm
Bouwhoogte	102 mm
Temperatuur	- 20 / + 85 °C
Standaard	EN 12530
Eigen gewicht	0.87 kg
Zwenkradius	72.5 mm
Hardheid van de band	Shore A 80
Dyn. draagvermogen	100 kg
Statisch draagvermogen	200 kg


## Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

## Afmetingen



## Structuur en montage



# AGILA TWIN

2970DIK075P50

EAN 4031582302677



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structuur en montage

