

AGILA TWIN

2975DIK050P40

EAN 4031582302790

Rueda giratoria con freno de rueda, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, pletina de fijación. Núcleo de rueda de chapa de acero, zincado cromado, bandaje de goma gris, no deja huella, cojinete de bolas con doble cono



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original


Datos técnicos

Diámetro de la rueda	50 mm
Ancho de la rueda	19 mm
Ancho de rueda	57 mm
Medida de pletina	60 x 60 mm
Distancia de agujeros	48/38 x 48/38 mm
Diámetro de agujero	6,3 mm
Diámetro de dome	53 mm
Desplazamiento	25 mm
Interferencia de giro	155 mm
Altura total	69 mm
Temperatura	- 20 / + 85 °C
Norma	EN 12530
Peso de la rueda	0.396 kg
Radio giratorio	77 mm
Dureza del bandaje	Shore A 80
Capacidad de carga	60 kg
Capacidad de carga estática	120 kg


Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

Dimensiones



Estructura y montaje



AGILA TWIN

2975DIK050P40

EAN 4031582302790



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Estructura y montaje

