

AGILA TWIN

2975DIK050P40

EAN 4031582302790

Zwenkwiel met enkele wielrem, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van geperst staalplaat, met grijze niet-strepende rubberband, wielnaaf op konuskogellager, met afdekkappen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product


Technische gegevens

Wieldiameter	50 mm
Wielbreedte	19 mm
Wielbreedte	57 mm
Plaatafmeting	60 x 60 mm
Boutgatafstand	48/38 x 48/38 mm
Bevestigingsgat	6,3 mm
DOM-Ø	53 mm
Uitlading	25 mm
Uitzwenking - Ø	155 mm
Bouwhoogte	69 mm
Temperatuur	- 20 / + 85 °C
Standaard	EN 12530
Eigen gewicht	0.396 kg
Zwenkradius	77 mm
Hardheid van de band	Shore A 80
Dyn. draagvermogen	60 kg
Statisch draagvermogen	120 kg

Afmetingen



Structuur en montage



Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

AGILA TWIN

2975DIK050P40

EAN 4031582302790



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

