

AGILA TWIN

2975UAK050P30-11

EAN 4031582302820

Lenkrolle mit Radfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Anschraubloch. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, mit Fadenschutz, Konuskugellager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Abbildung kann vom Original abweichen


Technische Daten

Rad-Ø	50 mm
Radbreite	20 mm
Rollenbreite	57 mm
Rückenloch	11 mm
Dom-Ø	53 mm
Ausladung	25 mm
Störkreis-Ø	155 mm
Bauhöhe	69 mm
Temperaturbereich	- 25 / - 25 °C
Norm	EN 12530
Eigengewicht	0.324 kg
Störkreisradius	77 mm
Härte der Lauffläche	Shore D 42
Tragfähigkeit	70 kg
Tragfähigkeit (statisch)	140 kg

Abmessungen



Aufbau & Befestigung



Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○