

# AGILA TWIN

## 2970U00050P40

EAN 4031582302776

Поворотний ролик, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, кріплення пластини. Центр колеса із поліаміду, простий підшипник ковзання

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Технічні характеристики

Діаметр колеса	50 MM
Ширина колеса	20 MM
ширина ролика	53 MM
розмір пластини	60 x 60 MM
Центри отворів диску	48/38 x 48/38 MM
Отвір диску	6,3 MM
Купол діаметром	53 MM
зсув	25 MM
Зчеплення шарніру	106 MM
Загальна висота	69 MM
Температура	- 25 / - 25 °C
Стандарт	EN 12530
Вага	0.217 кг
радіус повороту	53 MM
Міцність покришки	Міцність за Шором D 75
Вантажопідйомність	70 кг
допустиме навантаження (статичне)	140 кг


### Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting



# AGILA TWIN

2970U00050P40

EAN 4031582302776



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

