

# AGILA TWIN

2976PJH075P54

EAN 4031582302875

Zwenkwiel met centraal remsysteem, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, RVS kogels, plaatbevestiging. Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende TENTEprene thermoplastische rubberband, wielnaaf op glijlager, met afdekkappen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product


## Technische gegevens

Wieldiameter	75 mm
Wielbreedte	25 mm
Wielbreedte	71 mm
Plaatafmeting	70 x 55 mm
Boutgatafstand	57/51 x 41 mm
Bevestigingsgat	5,5 mm
DOM-Ø	65 mm
Uitlading	28 mm
Uitzwenking - Ø	131 mm
Bouwhoogte	103 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12530
Eigen gewicht	0.58 kg
Zwenkradius	65.5 mm
Hardheid van de band	Shore A 87
Dyn. draagvermogen	100 kg
Statisch draagvermogen	200 kg


## Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

## Afmetingen



## Structuur en montage



# AGILA TWIN

2976PJH075P54

EAN 4031582302875



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structuur en montage

