

AGILA TWIN

2975DIK050P40

EAN 4031582302790

ホイールブレーキ付回転キャスター、プレススチール使用、クロム酸亜鉛、ダブルボールレース、ナット付ホイール軸、プレートによる取付け。ホイールセンター：プレススチール、タイヤ：硬質ゴム、ノーマーキング加工、スレッドガード付、円錐ボールベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


技術データ

ホイール径	50 mm
ホイール幅	19 mm
キャスターの幅	57 mm
プレートサイズ	60 x 60 mm
プレート穴位置	48/38 x 48/38 mm
プレート穴径	6,3 mm
取付台座直径	53 mm
オフセット	25 mm
旋回径	155 mm
取付高	69 mm
耐熱温度	- 20 / + 85 摂氏
規格	EN 12530
重さ	0.396 kg
旋回半径	77 mm
タイヤの硬さ	shore A 80
耐荷重	60 kg
静荷重	120 kg


Advantages at a glance

回転抵抗	●	●	●	○	○
動作ノイズ	●	●	●	○	○
摩擦	●	●	●	○	○
さび止め	●	●	●	○	○

Dimensions



Structure & Mounting



AGILA TWIN

2975DIK050P40

EAN 4031582302790



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

