

# AGILA TWIN

2977DIK075P30-10

EAN 4031582302899

Поворотний ролик із загальним фіксатором, хвостова частина ролику, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, Отвір для болту. Центр колеса зі штампованої сталі, протектор: тверда гума, сірий без маркування, з нарізними пристроями захисту, конічний шарикопідшипник

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


## Технічні характеристики

Діаметр колеса	75 MM
Ширина колеса	25 MM
ширина ролика	71 MM
Центровий отвір	10,3 MM
Купол діаметром	65 MM
зсув	31.3 MM
Зчеплення шарніру	198 MM
Загальна висота	99 MM
Температура	- 20 / + 85 °C
Стандарт	EN 12530
Вага	0.869 кг
радіус повороту	99 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором A 80
Вантажопідйомність	100 кг
допустиме навантаження (статичне)	200 кг

## Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

## Dimensions



## Structure & Mounting

