

AGILA TWIN

2975DIK050P40

EAN 4031582302790

Zestaw obrotowy z hamulcem koła, Obudowa wykonana z tłoczzonej blachy stalowej, ocynkowana i wypolerowana, pasywowana na niebiesko, dwurzędowe łożysko kulkowe obrotnicy, oś koła skręcana śrubą, płytka mocująca. Piasta z tłoczzonej blachy stalowej, bieżnia z szarej, niebrudzącej, pełnej gumy, osłonki boczne, łożysko kulkowe stożkowe.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.


Dane techniczne

Koło-Ø	50 mm
Szerokość koła	19 mm
Szerokość zestawu	57 mm
Wymiary płytki	60 x 60 mm
Rozstaw otworów płytki	48/38 x 48/38 mm
Otwór płytki	6,3 mm
Średnica główki widelca-Ø	53 mm
Wysięg	25 mm
Zasięg działania koła-Ø	155 mm
Wysokość zabudowy	69 mm
Zakres temperatury	- 20 / + 85 °C
Standard	EN 12530
Masa	0.396 kg
Promień działania koła	77 mm
Twardość bieżni	Shore A 80
Nośność dynamiczna	60 kg
Nośność statyczna	120 kg


Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ○ ○
Hałas związany z ruchem	● ● ● ○ ○
Ścieranie	● ● ● ○ ○
Ochrona przed rdzą	● ● ● ○ ○

Wymiary



Mocowanie



AGILA TWIN

2975DIK050P40

EAN 4031582302790



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Mocowanie

