

# AGILA TWIN

## 2975UAK050P30-11

EAN 4031582302820

Поворотный ролик с колесным тормозом, кронштейн из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, двойной шарикоподшипник в поворотном узле, ось колеса на болту, отверстие под болт. Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, с защитными колпаками, конусный шарикоподшипник

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Технические характеристики

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Диаметр колеса                   | 50 мм                  |
| Ширина колеса                    | 20 мм                  |
| Ширина ролика                    | 57 мм                  |
| Центр.отверстие                  | 11 мм                  |
| Диаметр шейки - Ø                | 53 мм                  |
| Смещение                         | 25 мм                  |
| Область поворота - Ø             | 155 мм                 |
| Общая высота                     | 69 мм                  |
| Температура                      | - 25 / - 25 °C         |
| Стандарт                         | EN 12530               |
| Вес                              | 0.324 кг               |
| Радиус поворота                  | 77 мм                  |
| Твердость протектора             | твердость по Шору D 42 |
| Допустимая динамическая нагрузка | 70 кг                  |
| Допустимая статическая нагрузка  | 140 кг                 |

### Advantages at a glance

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Качество качения       | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения           | ● ● ● ○ ○ |
| Трение                 | ● ● ● ● ○ |
| Коррозионная стойкость | ● ● ● ○ ○ |

### Dimensions



### Structure & Mounting

