

AGILA TWIN

2977PJP075P30-10

EAN 4031582302936

トータルロック回転キャスター、プレススチール使用、クロム酸亜鉛、ダブルボールレース、ナット付ホイール軸、ボルト穴、ホイールセンター：ポリプロピレン
 タイヤ：テンテプレーン(可塑性ゴム)、ノンマーキング加工、スレッドガード付、精密ボールベアリング、スレッドガード付

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


技術データ

ホイール径	75 mm
ホイール幅	25 mm
キャスターの幅	71 mm
ピンの穴径	10,3 mm
取付台座直径	65 mm
オフセット	31,3 mm
旋回径	198 mm
取付高	99 mm
耐熱温度	- 20 / + 60 摂氏
規格	EN 12530
重さ	0,635 kg
旋回半径	99 mm
タイヤの硬さ	shore A 87
耐荷重	100 kg
静荷重	200 kg

Advantages at a glance

回転抵抗	●	●	●	○	○
動作ノイズ	●	●	●	○	○
摩擦	●	●	●	○	○
さび止め	●	●	●	○	○

Dimensions



Structure & Mounting

