

AGILA TWIN

2977PJP075P50

EAN 4031582302943

토탈 락 있는 회전 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스윙블 헤드, 너트가 있는 휠 축, 플레이트. 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 눈마킹, 정밀 볼 베어링, 쓰레드가드 사용



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product


기술 데이터

휠 직경	75 mm
휠 폭	25 mm
캐스터 너비	71 mm
플레이트 크기	77 x 67 mm
플레이트 홀 센터	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
플레이트 홀	8,5 mm
덤-Ø	65 mm
오프셋	31.3 mm
회전간섭	198 mm
총 높이	102 mm
온도	- 20 / + 60 °C
표준	EN 12530
무게	0.742 kg
회전 반경	99 mm
트레드 경도	Shore A 87
동하중	100 kg
정지하중	200 kg

Dimensions



Structure & Mounting



Advantages at a glance

롤 저항성	● ● ● ○ ○
이동 소음	● ● ● ○ ○
마찰	● ● ● ○ ○
부식 방지	● ● ● ○ ○

AGILA TWIN

2977PJP075P50

EAN 4031582302943



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

