

ALPHA

3470DIR160P63

EAN 4031582303452

Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz, Plattenbefestigung. Radkörper aus Stahlblech, Lauffläche aus Vollgummi, grau-spurlos, Rollenlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Abbildung kann vom Original abweichen


Technische Daten

Rad-Ø	160 mm
Radbreite	40 mm
Rollenbreite	96 mm
Plattenabmessung	137 x 105 mm
Plattenlochabstand	105 x 80/75 mm
Plattenloch	11 mm
Dom-Ø	96 mm
Ausladung	55 mm
Störkreis-Ø	270 mm
Bauhöhe	200 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 85 °C
Norm	EN 12532
Eigengewicht	2.374 kg
Störkreisradius	135 mm
Härte der Lauffläche	Shore A 80
Tragfähigkeit	135 kg
Tragfähigkeit (statisch)	270 kg

Abmessungen



Aufbau & Befestigung



Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

ALPHA

3470DIR160P63

EAN 4031582303452



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Aufbau & Befestigung

