

ALPHA

3470ITP125P63

EAN 4031582303704

Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, placa protectora del rodamiento giratorio, pletina de fijación. núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original


Datos técnicos

Diámetro de la rueda	125 mm
Ancho de la rueda	50 mm
Ancho de rueda	96 mm
Medida de pletina	137 x 105 mm
Distancia de agujeros	105 x 80/75 mm
Diámetro de agujero	11 mm
Diámetro de dome	96 mm
Desplazamiento	55 mm
Interferencia de giro	235 mm
Altura total	161 mm
Temperatura	- 10 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso de la rueda	2.153 kg
Radio giratorio	117.5 mm
Dureza del bandaje	Shore A 67
Capacidad de carga	300 kg
Capacidad de carga estática	600 kg


Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

Dimensiones



Estructura y montaje



ALPHA

3470ITP125P63

EAN 4031582303704



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Estructura y montaje

