

ALPHA

3471PXU200P63

EAN 4031582382167

定向锁定旋转脚轮, 压制钢制轮架, 电镀锌铬, 双滚珠轴承旋转头, 螺帽轮轴, 防尘装置, 托板安装装置. 聚丙烯制轮心, 轮面: 实心橡胶, 黑色, 配有合成滑动轴承. 该脚轮符合DIN EN 840-5 and RAL-GZ 951/1 (SKZ-Certificate No. 116/03)对可移动垃圾箱的规定。

提示:

该脚轮可与定向锁定装置相配。但是, 锁定装置不是标准配置, 须作为附加选择订购。

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


技术数据

轮子直径	200 毫米
车轮宽度	50 毫米
托板尺寸	137 x 105 毫米
托板孔中心	105 x 80/75 毫米
托板孔	11 毫米
偏移量	55 毫米
旋转阻止	310 毫米
总高度	240 毫米
温度	- 20 / + 60 摄氏度
标准	EN 12532
重量	2.518 公斤
轮面硬度	支杆 A 85
动(力)载重量	205 公斤
静载重量	410 公斤


Advantages at a glance

滚动阻力	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
磨损	● ● ○ ○ ○
防锈	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3471PXU200P63

EAN 4031582382167



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

