

ALPHA

3470ITP125P63

EAN 4031582303704

Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz, Plattenbefestigung. Radkörper aus Aluminium, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Abbildung kann vom Original abweichen


Technische Daten

Rad-Ø	125 mm
Radbreite	50 mm
Rollenbreite	96 mm
Plattenabmessung	137 x 105 mm
Plattenlochabstand	105 x 80/75 mm
Plattenloch	11 mm
Dom-Ø	96 mm
Ausladung	55 mm
Störkreis-Ø	235 mm
Bauhöhe	161 mm
Temperaturbereich	- 10 / + 60 °C
Norm	EN 12532
Eigengewicht	2.153 kg
Störkreisradius	117.5 mm
Härte der Lauffläche	Shore A 67
Tragfähigkeit	300 kg
Tragfähigkeit (statisch)	600 kg

Abmessungen



Aufbau & Befestigung



Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

ALPHA

3470ITP125P63

EAN 4031582303704



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Aufbau & Befestigung

