

ALPHA

3478ITP100P63

EAN 4031582030709

固定脚轮, 压制钢制前叉, 电镀镀铬, 螺帽轮轴, 托板安装装置.
铝制轮心,
轮面: 聚亚安酯, 浇注成型, 精密滚珠轴承



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

技术数据

轮子直径	100 毫米
车轮宽度	40 毫米
脚轮宽度	115 毫米
托板尺寸	136 x 117 毫米
托板孔中心	105 x 80/75 毫米
托板孔	11 毫米
总高度	125 毫米
温度	- 10 / + 60 摄氏度
标准	EN 12532
重量	0.981 公斤
轮面硬度	支杆 D 42
动(力)载重量	300 公斤
静载重量	600 公斤

Dimensions



Advantages at a glance

滚动阻力	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
磨损	● ● ● ● ○
防锈	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478ITP100P63

EAN 4031582030709



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

