

ALPHA

3477UOR125P62

EAN 4031582050530

Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz, Plattenbefestigung, Radkörper aus Polyamid, Rollenlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Abbildung kann vom Original abweichen


Technische Daten

Rad-Ø	125 mm
Radbreite	40 mm
Rollenbreite	75 mm
Plattenabmessung	105 x 80 mm
Plattenlochabstand	80/77 x 60 mm
Plattenloch	9 mm
Dom-Ø	75 mm
Ausladung	40 mm
Störkreis-Ø	246 mm
Bauhöhe	155 mm
Temperaturbereich	- 25 / + 80 °C
Norm	EN 12532
Eigengewicht	1.074 kg
Störkreisradius	123 mm
Härte der Lauffläche	Shore D 75
Tragfähigkeit	250 kg
Tragfähigkeit (statisch)	500 kg

Abmessungen



Aufbau & Befestigung



Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

ALPHA

3477UOR125P62

EAN 4031582050530



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Aufbau & Befestigung

