

# INTEGRAL TWIN

3944UAP150R36-32S30

EAN 4031582355079



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

중앙잠금장치(디렉션,회전,토탈), 압착된 강철로 만든 프레임, 회전 헤드의 정밀 볼 베어링, 합성 커버를 사용한 하우징, 프로파일 바용 캠 구멍 있는 스템, 짧은 버전. 폴리아미드로 만든 휠 중심, 트레드: 폴리우레탄, 정밀 볼 베어링



Picture may differ from original product

## 기술 데이터

휠 직경	150 mm
휠 폭	15 mm
캐스터 너비	74 mm
볼트-Ø	32 mm
볼트 길이	51 mm
덤-Ø	70 mm
오프셋	45 mm
회전간섭	249 mm
총 높이	193 mm
온도	- 25 / - 25 °C
표준	EN 12531
무게	2.226 kg
회전 반경	124.5 mm
트레드 경도	Shore D 40
동하중	250 kg
정지하중	750 kg

## Advantages at a glance

롤 저항성	● ● ● ○ ○
이동 소음	● ● ● ○ ○
마찰	● ● ● ● ○
부식 방지	● ● ● ○ ○