

# INTEGRAL TWIN

## 3944UAP150R36-32S30

EAN 4031582355079

Zwenkwiel met dubbele rem of fixeermogelijkheid, frame van geperst staal, huis van hoogwaardig kunststof, precisiekogellager in het zwenklager, stift met schakelnok voor profielstangen, korte uitvoering. Wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op precisiekogellagers



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product

### Technische gegevens

Wieldiameter	150 mm
Wielbreedte	15 mm
Wielbreedte	74 mm
Stift-Ø	32 mm
Stiftlengte	51 mm
DOM-Ø	70 mm
Uitlading	45 mm
Uitzwenking - Ø	249 mm
Bouwhoogte	193 mm
Temperatuur	- 25 / - 25 °C
Standaard	EN 12531
Eigen gewicht	2.226 kg
Zwenkradius	124.5 mm
Hardheid van de band	Shore D 40
Dyn. draagvermogen	250 kg
Statisch draagvermogen	750 kg

### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○