

INTEGRAL TWIN

3946UAP150R36-32S30

EAN 4031582355086

配有中心锁定、全锁定的旋转脚轮, 高压钢制框架, 精密滚珠轴承位于旋转头内, 轮架配有合成材料制的轮盖, 适用锁定控制杆配有凸轮孔的轮杆, 短样式. 聚酰胺制轮心, 轮面:聚亚安酯,精密滚珠轴承

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

技术数据

轮子直径	150 毫米
车轮宽度	15 毫米
脚轮宽度	74 毫米
螺栓-直径	32 毫米
螺栓长度	51 毫米
安装孔-直径	70 毫米
偏移量	45 毫米
旋转阻止	249 毫米
总高度	193 毫米
温度	- 25 / - 25 摄氏度
标准	EN 12531
重量	2.218 公斤
旋转半径	124.5 毫米
轮面硬度	支杆 D 40
动(力)载重量	250 公斤
静载重量	750 公斤

Advantages at a glance

滚动阻力	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
磨损	● ● ● ● ○
防锈	● ● ● ○ ○