

# INTEGRAL TWIN

3946UAP150R36-32S30

EAN 4031582355086

センターロック式旋回キャスター，フレーム：プレススチール、  
プレジジョンボールベアリング、樹脂カバー付き，カム穴付ステ  
ム（ショートバージョン）。ホイールセンター：ポリアミド  
タイヤ：ポリウレタン、精密ボールベアリング

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

## 技術データ

ホイール径	150 mm
ホイール幅	15 mm
キャスターの幅	74 mm
ボルト直径	32 mm
ボルト長さ	51 mm
取付台座直径	70 mm
オフセット	45 mm
旋回径	249 mm
取付高	193 mm
耐熱温度	- 25 / - 25 摂氏
規格	EN 12531
重さ	2,218 kg
旋回半径	124.5 mm
タイヤの硬さ	shore D 40
耐荷重	250 kg
静荷重	750 kg

## Advantages at a glance

回転抵抗	● ● ● ○ ○
動作ノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
さび止め	● ● ● ○ ○