

# INTEGRAL TWIN

## 3946UAP150R36-32S30

EAN 4031582355086

Поворотний ролик із центральним фіксатором, рама із штампованої сталі, прецизійний шарикопідшипник в шарнірній голівці, корпус із синтетичною кришкою, стержень з отвором ексцентрика для профільних планок, коротка версія. Центр колеса із поліаміду, протектор: поліуретан, прецизійний шарикопідшипник

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

### Технічні характеристики

Діаметр колеса	150 ММ
Ширина колеса	15 ММ
ширина ролика	74 ММ
Діаметр болта	32 ММ
довжина гвинта	51 ММ
Купол діаметром	70 ММ
зсув	45 ММ
Зчеплення шарніру	249 ММ
Загальна висота	193 ММ
Температура	- 25 / - 25 °С
Стандарт	EN 12531
Вага	2.218 кг
радіус повороту	124.5 ММ
Міцність покриття	Міцність за Шором D 40
Вантажопідйомність	250 кг
допустиме навантаження (статичне)	750 кг

### Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○