

INTEGRAL TWIN

3946UAP150R36-32S30

EAN 4031582355086

Zestaw kołowy skrętny z hamulcem centralnym, Rama nośna wykonana z prasowanej stali, precyzyjne łożysko kulkowe obrotnicy, obudowa z pokryciem syntetycznym, trzpień z mechanizmem hamulca centralnego, wykonanie krótkie. Piasta z poliamidu, przewodząca, bieżnia z wtryskiwanego poliuretanu, z osłonkami. Precyzyjne łożysko kulkowe, uszczelnione.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

Dane techniczne

Koło-Ø	150 mm
Szerokość koła	15 mm
Szerokość zestawu	74 mm
Trzpień-Ø	32 mm
Długość trzpienia	51 mm
Średnica główki widelca-Ø	70 mm
Wysięg	45 mm
Zasięg działania koła-Ø	249 mm
Wysokość zabudowy	193 mm
Zakres temperatury	- 25 / - 25 °C
Standard	EN 12531
Masa	2.218 kg
Promień działania koła	124.5 mm
Twardość bieżni	Shore D 40
Nośność dynamiczna	250 kg
Nośność statyczna	750 kg

Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ○ ○
Hałas związany z ruchem	● ● ● ○ ○
Ścieranie	● ● ● ● ○
Ochrona przed rdzą	● ● ● ○ ○