

INTEGRAL TWIN

3946UAP150R36-32S30

EAN 4031582355086

Roda giratória com travão central total, Estrutura de aço prensado, rolamento de esferas com precisão, suporte com cobertura sintética, Espiga com furo para acolher barras perfiladas hexagonais, versão pequena. Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Dados técnicos

Diâmetro da roda	150 mm
Largura da roda	15 mm
Largura da roda	74 mm
Diâmetro da cavilha	32 mm
Altura do furo	51 mm
Diâmetro de dome	70 mm
Desvio em relação ao eixo	45 mm
Diâmetro raio giratório	249 mm
Altura total	193 mm
Temperatura	- 25 / - 25 °C
Norma	EN 12531
Peso da roda	2.218 kg
Raio giratório	124.5 mm
Dureza da superfície de rodagem	Shore D 40
Capacidade de carga	250 kg
Cap. de carga estática	750 kg

Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○