

INTEGRAL TWIN

3946UAP150R36-32S30

EAN 4031582355086

Поворотный ролик с центральным тормозом, кронштейн из прессованной стали, прецизионный шарикоподшипник в поворотном узле, корпус с синтетической крышкой, стержень с кулачковым отверстием для профильных прутков, укороченный вариант. Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, прецизионный шарикоподшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	150 мм
Ширина колеса	15 мм
Ширина ролика	74 мм
Болт-Ø	32 мм
Длина болта	51 мм
Диаметр шейки - Ø	70 мм
Смещение	45 мм
Область поворота - Ø	249 мм
Общая высота	193 мм
Температура	- 25 / - 25 °C
Стандарт	EN 12531
Вес	2.218 кг
Радиус поворота	124.5 мм
Твердость протектора	твердость по Шору D 40
Допустимая динамическая нагрузка	250 кг
Допустимая статическая нагрузка	750 кг

Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ● ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○