

ZETA

468BIEP160P63 180°

EAN 4031582398076

Zestaw kołowy skrętny z systemem automatycznej stabilizacji kierunku w zakresie, Widelec z grubej blachy stalowej, wzmocniony, ocynkowany, pasywowany na niebiesko. W obrotnicy dwurzędowe, osłonięte łożysko kulkowe, wzmocnione przez utwardzenie bieżni. Bolec obrotnicy nitowany. Oś koła skręcana., płytki mocująca. Piasta aluminiowa, bieżnia z gumy elastycznej, nawulkanizowana. Łożyska kulkowe zwykłe



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.


Dane techniczne

Koło-Ø	160 mm
Szerokość koła	50 mm
Szerokość zestawu	96 mm
Wymiary płytki	137 x 105 mm
Rozstaw otworów płytki	105 x 80/75 mm
Otwór płytki	11 mm
Średnica główki widelca-Ø	96 mm
Wysięg	55 mm
Zasięg działania koła-Ø	360 mm
Wysokość zabudowy	200 mm
Zakres temperatury	- 20 / + 85 °C
Standard	EN 12532
Masa	3.715 kg
Twardość bieżni	Shore A 67
Nośność dynamiczna	350 kg
Nośność statyczna	700 kg


Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ○ ○
Hałas związany z ruchem	● ● ● ● ○
Ścieranie	● ● ● ○ ○
Ochrona przed rdzą	● ● ● ○ ○

Wymiary



Mocowanie



ZETA

468BIEP160P63 180°

EAN 4031582398076



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Mocowanie

