

ZETA

468SIEP200P63 180°

EAN 4031582398052

Lenkrolle mit automatischer Ausrichtung, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, verstärkt, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit geschütztem zweifachem Kugelkranz, verstärkt durch gehärtete Lagerschalen, Rückenbolzen vernietet, Staubschutz mit integriertem Schmiernippel, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Aluminium, Lauffläche aus einem schwarzen Elastikreifen, aufvulkanisiert, Präzisionskugellager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Abbildung kann vom Original abweichen


Technische Daten

Rad-Ø	200 mm
Radbreite	50 mm
Rollenbreite	96 mm
Plattenabmessung	137 x 105 mm
Plattenlochabstand	105 x 80/75 mm
Plattenloch	11 mm
Dom-Ø	96 mm
Ausladung	55 mm
Störkreis-Ø	310 mm
Bauhöhe	240 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 85 °C
Norm	EN 12532
Eigengewicht	3.957 kg
Störkreisradius	155 mm
Härte der Lauffläche	Shore A 67
Tragfähigkeit	450 kg
Tragfähigkeit (statisch)	900 kg

Abmessungen



Aufbau & Befestigung



Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

ZETA

468SIEP200P63 180°

EAN 4031582398052



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Aufbau & Befestigung

