

# GALEA

5075PJH100P30-12

EAN 4031582379204

带轮刹旋转脚轮, 聚酰胺制轮架, 双滚珠轴承旋转头, 螺栓孔. 聚丙烯制轮心,  
轮面:TENTEpren(热塑橡胶), 灰色无压痕, 配有轮盖, 滑动轴承



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


## 技术数据

|         |               |
|---------|---------------|
| 轮子直径    | 100 毫米        |
| 车轮宽度    | 30 毫米         |
| 脚轮宽度    | 66 毫米         |
| 中心孔     | 12 毫米         |
| 安装孔-直径  | 59 毫米         |
| 偏移量     | 40 毫米         |
| 旋转阻止    | 256 毫米        |
| 总高度     | 139 毫米        |
| 温度      | -20 / +60 摄氏度 |
| 标准      | EN 12530      |
| 重量      | 0.456 公斤      |
| 旋转半径    | 128 毫米        |
| 轮面硬度    | 支杆 A 87       |
| 动(力)载重量 | 100 公斤        |
| 静载重量    | 200 公斤        |

## Advantages at a glance

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ○ ○ |
| 磨损   | ● ● ● ● ○ |
| 防锈   | ● ● ● ○ ○ |

## Dimensions



## Structure & Mounting

