

5327UAP100R05-18x62

EAN 4031582367539

Zwenkwiel met dubbele rem, vork en wiel van hoogwaardig synthetisch materiaal, met geïntegreerde afdekkappen, alle metalen delen zijn geel gepassiveerd, stiftbevestiging. Wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op precisiekogellagers
 Tip: De wielen zijn vanaf 100 stuks ook met grijs rempedaal leverbaar.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product


Technische gegevens

Wieldiameter	100 mm
Wielbreedte	32 mm
Stift-Ø	18 mm
Stiftlengte	62 mm
Uitlading	37 mm
Uitzwenking - Ø	240 mm
Bouwhoogte	137 mm
Temperatuur	- 10 / + 40 °C
Standaard	EN 12530
Eigen gewicht	0.61 kg
Hardheid van de band	Shore D 42
Dyn. draagvermogen	100 kg
Statisch draagvermogen	200 kg


Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ● ○
Strepen	● ● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ● ○

Afmetingen



Structuur en montage



5327UAP100R05-18x62

EAN 4031582367539



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

