

LEVINA

5370PJP125P30-11

EAN 4031582324594

Lenkrolle, Gehäuse und Räder aus hochwertigem Kunststoff, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Anschraubloch. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Präzisionskugellager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Abbildung kann vom Original abweichen


Technische Daten

Rad-Ø	125 mm
Radbreite	32 mm
Rollenbreite	59 mm
Rückenloch	11 mm
Dom-Ø	59 mm
Ausladung	38 mm
Störkreis-Ø	201 mm
Bauhöhe	161 mm
Temperaturbereich	- 10 / + 40 °C
Norm	EN 12530
Eigengewicht	0.531 kg
Störkreisradius	100.5 mm
Härte der Lauffläche	Shore A 83
Tragfähigkeit	100 kg
Tragfähigkeit (statisch)	200 kg


Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○

Abmessungen



Aufbau & Befestigung



LEVINA

5370PJP125P30-11

EAN 4031582324594



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Aufbau & Befestigung

