

ALPHA

8477UFX200P63

EAN 4031582313055

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de acero inoxidable, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de: goma elástica, no deja huella, con pequeñas placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, estanqueizado

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original


Datos técnicos

Diámetro de la rueda	200 mm
Ancho de la rueda	46 mm
Ancho de rueda	96 mm
Medida de pletina	137 x 105 mm
Distancia de agujeros	105 x 80/75 mm
Diámetro de agujero	11 mm
Diámetro de dome	96 mm
Desplazamiento	55 mm
Interferencia de giro	334 mm
Altura total	240 mm
Temperatura	- 20 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso de la rueda	2.997 kg
Radio giratorio	167 mm
Dureza del bandaje	Shore A 63
Capacidad de carga	300 kg
Capacidad de carga estática	600 kg


Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ●
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protección contra el óxido	● ● ● ● ●

Dimensiones



Estructura y montaje



ALPHA

8477UFX200P63

EAN 4031582313055



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Estructura y montaje

