

KAPPA

9650FTP250P63

EAN 4031582314236

Lenkrolle, Gehäuse und Platte in Stahlschweißkonstruktion, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit geschütztem Axialrillenkugellager und Kegelrollenlager, Rückenbolzen verschraubt und gesichert, Schmiernippel, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Gusseisen, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Abbildung kann vom Original abweichen


Technische Daten

Rad- \varnothing	250 mm
Radbreite	50 mm
Rollenbreite	110 mm
Plattenabmessung	135 x 110 mm
Plattenlochabstand	105 x 80/75 mm
Plattenloch	11 mm
Dom- \varnothing	111 mm
Ausladung	61 mm
Störkreis- \varnothing	375 mm
Bauhöhe	305 mm
Temperaturbereich	- 10 / + 60 °C
Norm	EN 12533
Eigengewicht	10.047 kg
Störkreisradius	187.5 mm
Härte der Lauffläche	Shore D 42
Tragfähigkeit	1200 kg
Tragfähigkeit (statisch)	2400 kg

Abmessungen



Aufbau & Befestigung



Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

KAPPA

9650FTP250P63

EAN 4031582314236



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Aufbau & Befestigung

